


# Montageanleitung Festpunkthalterung HV

zur höhenverstellbaren Halterung von Rohren, ohne Schalldämmung



MEFA Befestigungs- und  
Montagesysteme GmbH

## Lieferumfang:




## Nicht im Lieferumfang enthalten:



2 bzw. 3x


Technische Angaben finden Sie  
in unserem Katalog Kapitel 3a.



1.) Passende Schwerlastrohrschelle (1) an das Rohr (7) anbringen. Seitenteil unter den Laschen der Rohrschellen montieren. Schrauben (3) und Muttern (4) mit einem Drehmoment von 60 Nm anziehen.

## WICHTIG:

Bitte beachten Sie das empfohlene  
Anzugsmoment!



2.) Fußteil (5) mittels Hammersperrkopfschrauben (6) an das Seitenteil (2) anbringen. Gewünschte Höhe einstellen und mit einem Drehmoment von 120 Nm anziehen. Gesamte Konstruktion auf passenden Untergrund (z.B. C-Profil-Schiene, Centum usw.) befestigen.

Zeichnung Nr. : A-03-0022-13

Erstellt am : 21.02.2013

Gepr. am :

Geändert am :

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH, Schillerstr. 15, D-74635 Kupferzell, [www.mefa.de](http://www.mefa.de)


# Montageanleitung Festpunkthalterung HV

zur höhenverstellbaren Halterung von Rohren, ohne Schalldämmung



MEFA Befestigungs- und  
Montagesysteme GmbH

## Lieferumfang:




## Nicht im Lieferumfang enthalten:



2 bzw. 3x


Technische Angaben finden Sie  
in unserem Katalog Kapitel 3a.



1.) Passende Schwerlastrohrschelle (1) an das Rohr (7) anbringen. Seitenteil unter den Laschen der Rohrschellen montieren. Schrauben (3) und Muttern (4) mit einem Drehmoment von 60 Nm anziehen.

## WICHTIG:

Bitte beachten Sie das empfohlene  
Anzugsmoment!



2.) Fußteil (5) mittels Hammersperrkopfschrauben (6) an das Seitenteil (2) anbringen. Gewünschte Höhe einstellen und mit einem Drehmoment von 120 Nm anziehen. Gesamte Konstruktion auf passenden Untergrund (z.B. C-Profil-Schiene, Centum usw.) befestigen.

Zeichnung Nr. : A-03-0022-13

Erstellt am : 21.02.2013

Gepr. am :

Geändert am :

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH, Schillerstr. 15, D-74635 Kupferzell, [www.mefa.de](http://www.mefa.de)